

Art.-Nr.: 10.01.27.01764



Технические данные

Attribute	Value
Номинальная мощность 50 Гц	2.70 kW
Напряжение при 50 Гц	330 - 400 В переменный ток 3
Скорость вакуумирования (макс.)	100.000 m ³ /h
Объем резервуара	60.0 l
Функция	Автоматическое опорожнение
Длина L	940.00 mm
Ширина B	1000.00 mm
Высота H	2200.00 mm


VOC-AD-S-100-A

Вакуумный центр поставляется как готовое к подключению изделие.

Доступные запасные части: Бесконтактный выключатель, вакуумметр, фильтрующая вставка, сетчатая вставка, масло, пережимной клапан, аксессуары, вакуумный насос

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	1000.00 mm
Длина L	940.00 mm
Ширина B	1000.00 mm
Высота H	2200.00 mm
Наружный диаметр D1	32.0 mm
Наружный диаметр D	32.00 mm



Конструктивные данные VOC-AD-S-100-A

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01764

Art.-Nr.: 10.01.27.01764

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.27.01764**Данные для заказа запасных частей 10.01.27.01764**

Тип		Artikelnummer
Продукты сторонних производителей - ERP-US	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Вакуумметр	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Аксессуары	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Вакуумный насос	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Продукты сторонних производителей - ERP-US	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Сита вставка	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Масло	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Пережимной клапан	QV G1-IG	10.05.06.00086
Пережимной клапан	QV G3/8-IG	10.05.06.00085

