

Art.-Nr.: 10.01.27.01764



Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	2,70 kW
Tension à 50 Hz	330 - 400 V AC3
Capacité d'aspiration (max.)	100,000 m ³ /h
Volume du réservoir	60,0 l
Fonction	Vidange automatique
Longueur L	940,00 mm
Largeur B	1.000,00 mm
Hauteur H	2.200,00 mm


VOC-AD-S-100-A

Le centre de vide opérationnelle est fourni sous forme de produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : commutateur de proximité, vacuimètre, élément filtrant, insert pour tamis, huile, vanne à étranglement, accessoires, pompe à vide

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	1.000,00 mm
Longueur L	940,00 mm
Largeur B	1.000,00 mm
Hauteur H	2.200,00 mm
Diamètre extérieur D1	32,0 mm
Diamètre extérieur D	32,00 mm



Données de construction VOC-AD-S-100-A



Art.-Nr.: 10.01.27.01764



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.27.01764



Données de commande des pièces de rechange 10.01.27.01764

Typ		Artikelnummer
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Vacuomètre	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Accessoires	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Pompe à vide	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Insert pour tamis	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Valve de pincement	QV G1-IG	10.05.06.00086
Valve de pincement	QV G3/8-IG	10.05.06.00085

