

Bloc de Bridage p. travail métaux

CMB-HD D80x69 RB



Art.-Nr.: 10.01.27.01870



Données techniques


Attribut	Valeur
Hauteur H	69,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Semelle de contact
Diamètre extérieur du tuyau	8,00 mm
Forme	Usage intensif

CMB-HD D80x69 RB

La bloc de bridage par le vide CMB-HD est livrée montée et prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Joint, connecteur

Accessoires disponibles : kit de raccord de vide, butée de pièce, support magnétique, générateur de vide VAGG



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	15,00 mm
Hauteur H	69,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Filetage G1	M10-F
Espacement des trous X1	95,0 mm
Espacement des trous X2	70,0 mm
D3	58,0 mm
Diamètre extérieur D4	98,0 mm
Außendurchmesser D5	25,0 mm

Données de construction CMB-HD D80x69 RB



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01870

1

Art.-Nr.: 10.01.27.01870



Données techniques

Attribut	Valeur
Force latérale	161,0 N
Spannkraft	402,0 N
Précision de reproduction	± 0,03 mm

Forces de bridage théoriques des blocs de bridage CMB-HD à un vide de -0,8 bar sur de l'aluminium, sec avec un coefficient de frottement théorique (force latérale) de 0,4. Les valeurs indiquées sont basées sur des calculs. Ces valeurs théoriques doivent être vérifiées par l'utilisateur pour le cas d'utilisation respectif au moyen d'essais.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.27.01870



Données de commande des accessoires 10.01.27.01870

Typ		Artikelnummer
Flexible de vide (mètre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Butée	ANSG 90x40x13	10.01.27.01925
Porte-flexibles	HTR-SL-8	10.01.27.01924
Répartiteur de vide	VTR-STV 8/6	10.01.27.01897



Données de commande des pièces de rechange 10.01.27.01870

Typ		Artikelnummer
Connecteur de fermeture	VRS-STEC 8x18.5	10.08.06.00013
Joint trapézoïdal	V-RING 63x11 V-070 NBR	10.07.08.00554

