

Art.-Nr.: 10.01.27.01881




Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2.70 kW
50 Hz'de Gerilim	330 - 400 V AC3
Vakum debisi (maks.)	100.000 m³/h
Rezervuar hacmi	60.0 l
Fonksiyon	otomatik tahliye
Uzunluk L	940.00 mm
Genişlik B	1000.00 mm
Yükseklik H	2200.00 mm

VOC-AD-S-100

Vakum Operasyon Merkezi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Yakınlık sensörü, vakum göstergesi, filtre eki, elek eki, yağ, pinç valfi, aksesuarlar, vakum pompası



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	1000.00 mm
Uzunluk L	940.00 mm
Genişlik B	1000.00 mm
Yükseklik H	2200.00 mm
Dış çap D1	32.0 mm
Dış çap D	32.00 mm

Tasarım verileri VOC-AD-S-100



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01881

Art.-Nr.: 10.01.27.01881



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.27.01881



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.27.01881

Typ		Artikelnummer
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Vakum manometresi	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Aksesuarlar	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Vakum pompası	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Sieve insert	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Esnek valf	QV G1-IG	10.05.06.00086
Esnek valf	QV G3/8-IG	10.05.06.00085



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01881