

Art.-Nr.: 10.01.27.01881



VOC-AD-S-100

Il Vacuum Operation Center viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.


Parti di ricambio disponibili: interruttore di prossimità, manometro a vuoto, cartuccia filtro, inserto filtro, olio, valvola a spillo, accessori, pompa a vuoto

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,70 kW
Tensione a 50 Hz	330 - 400 V - corrente trifase
Capacità di aspirazione (max.)	100,000 m³/h
Volume del serbatoio	60,0 l
Funzione	Scarico automatico
Lunghezza L	940,00 mm
Larghezza B	1.000,00 mm
Altezza H	2.200,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	1.000,00 mm
Lunghezza L	940,00 mm
Larghezza B	1.000,00 mm
Altezza H	2.200,00 mm
Diametro esterno D1	32,0 mm
Diametro esterno D	32,00 mm



Dati di costruzione VOC-AD-S-100



Art.-Nr.: 10.01.27.01881

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.27.01881**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.27.01881**

Typ		Artikelnummer
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Manometro per vuoto	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Accessori	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Pompa a vuoto	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Inserito filtro	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Valvola di pizzico	QV G1-IG	10.05.06.00086
Valvola di pizzico	QV G3/8-IG	10.05.06.00085

