

Art.-Nr.: 10.01.27.01882


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tensione a 50 Hz	330 - 400 V - corrente trifase
Capacità di aspirazione (max.)	63,000 m ³ /h
Volume del serbatoio	60,0 l
Funzione	Scarico automatico
Lunghezza L	940,00 mm
Larghezza B	1.000,00 mm
Altezza H	2.200,00 mm

VOC-AD-S-63

Il Vacuum Operation Center viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.

Parti di ricambio disponibili: interruttore di prossimità, manometro a vuoto, cartuccia filtro, inserto filtro, olio, valvola a spillo, accessori, pompa a vuoto

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	1.000,00 mm
Lunghezza L	940,00 mm
Larghezza B	1.000,00 mm
Altezza H	2.200,00 mm
Diametro esterno D1	32,0 mm
Diametro esterno D	32,00 mm

Dati di costruzione VOC-AD-S-63



Art.-Nr.: 10.01.27.01882

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.27.01882**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.27.01882**

Typ		Artikelnummer
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Manometro per vuoto	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Accessori	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Pompa a vuoto	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Insero filtro	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Valvola di pizzico	QV G1-IG	10.05.06.00086
Valvola di pizzico	QV G3/8-IG	10.05.06.00085

