



VAGG 40 AC3 80 MD


L'unité vide VAGG est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

Pièces de rechange disponibles : manomètre à vide, huile, set de pièces rechange flotteur, set de pièces d'usure pompe à vide, pompe à vide

Accessoires disponibles : tuyau de vide

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	40,000 m ³ /h
Volume du réservoir	80,0 l



Données de construction VAGG 40 AC3 80 MD

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	994,00 mm
Largeur B	435,00 mm
Hauteur H	926,00 mm
Diamètre extérieur D1	14,0 mm
Diamètre extérieur D2	7,2 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.27.01971

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Vide max.	930 mbar
Capacité d'aspiration (max.)	40,000 m ³ /h
Fonction	Vidange manuelle
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.27.01971

**Données de commande des accessoires 10.01.27.01971**

Typ	Artikelnummer
Répartiteur de vide	VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ 10.01.27.00126

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.27.01971**

Typ	Artikelnummer
Pièce de rechange	ERS VAGG 6-63 10.01.27.01456
Pompe à vide	EVE-OG 40 AC3 10.03.02.00072
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-25-40 10.03.02.00060
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
Filtre d'huile	OEL-FILT EVE-OG-40-100G 10.03.02.00009
Insert pour tamis	SIEB-EINS 24x 41 NLS 10.01.27.01862
Tube (travail)	ROHR 40x3x90 VC-SYS 10.01.27.00471
Klaxon	HUPE 42.5x43.5 S017 SW 21.05.05.00059
Accessoires	ZUB BEL EVE-OG-40-AC3 22.09.03.00025

