

Art.-Nr.: 10.01.28.00021

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B	200,00 mm
Altezza H	3,00 mm
Tipo	SFM


ISST-MPL 300x200x3 SFM

Il sistema Innospann FlexMat ISST-MPL SFM consiste in:

- Steel plate ISST-MPL SFM con magneti di chiusura, profilo di tenuta incollato e viti per l'adattamento su una piastra matrix MPL (disponibile separatamente)
- FlexMat SFM, disponibile in varie dimensioni

Parti di ricambio disponibili: profilo di tenuta, FlexMat SFM

Accessori disponibili: magneti di chiusura ISMST



Dati di costruzione ISST-MPL 300x200x3 SFM

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	75,00 mm
Lunghezza L2	200,00 mm
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B1	69,50 mm
Larghezza B2	100,00 mm
Larghezza B	200,00 mm
Altezza H	3,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.28.00021

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.28.00021**Ordinare gli accessori dati 10.01.28.00021**

Typ		Artikelnummer
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Magnete di chiusura	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.28.00021**

Typ		Artikelnummer
Spago di tenuta	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Spago di tenuta	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088

