

Garra de agujas
SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	4
Diámetro de aguja	0,8 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	3,0 mm


SNG-M 4 0.8

La garra de agujas SNG-M se suministra montado. El producto se compone de:

- Garra del tipo SNG-M

Piezas de repuesto disponibles: émbolo de aguja

Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	35,00 mm
Anchura B	32,50 mm
Altura H	25,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Ángulo de penetración W(E)	30,0 °
Carrera de las agujas Z(NA)	3,0 mm
Rosca G4	M4-HE

Datos de diseño SNG-M 4 0.8



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001

Garra de agujas SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	80,0 g
Posición de instalación	BEL
Número de agujas	4
Diámetro de aguja	0,8 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Familia de productos	SNG-M



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00001



Pedir accesorios de datos 10.01.29.00001

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00001

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001