

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İğne sayısı	4
İğne çapı	0.8 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
İğne stroku Z(NA)	3.0 mm


SNG-M 4 0.8

İğne tutucu SNG-M monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SNG-M tipi tutucu

Mevcut yedek parçalar: iğne modülü

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	35.00 mm
Genişlik B	32.50 mm
Yükseklik H	25.00 mm
Diş G1	M5-F
Delik aralığı Y1	20.0 mm
Delik aralığı X1	20.0 mm
Yerleştirme açısı W(E)	30.0 °
İğne stroku Z(NA)	3.0 mm
Diş G4	M4-F

Tasarım verileri SNG-M 4 0.8

Art.-Nr.: 10.01.29.00001

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	80.0 g
Kurulum konumu	BEL
İğne sayısı	4
İğne çapı	0.8 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ailesi	SNG-M

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00001**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00001**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00001**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001