

Préhenseur à aiguilles SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	4
Diamètre des aiguilles	0,8 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Course des aiguilles Z(NA)	3,0 mm


SNG-M 4 0.8

Le préhenseur à aiguilles SNG-M est livré monté. Le produit consiste en :

- Préhenseur de type SNG-M

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL)



Données de construction SNG-M 4 0.8

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	35,00 mm
Largeur B	32,50 mm
Hauteur H	25,00 mm
Filetage G1	M5-F
Espacement des trous Y1	20,0 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Angle de piqure W(E)	30,0 °
Course des aiguilles Z(NA)	3,0 mm
Filetage G4	M4-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001

1

Préhenseur à aiguilles SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	80,0 g
Position d'installation	BEL
Nombre d'aiguilles	4
Diamètre des aiguilles	0,8 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Famille de produits	SNG-M



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00001



Données de commande des accessoires 10.01.29.00001

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00001

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001