

Pinza di presa ad aghi SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero aghi	4
Diametro dell'ago	0,8 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Corsa ago Z(NA)	3,0 mm


SNG-M 4 0.8

La pinza di presa ad aghi SNG-M viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Pinza di presa ad aghi del tipo SNG-M

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi

Accessori disponibili: piastra di fissaggio (BEF-PL)



Dati di costruzione SNG-M 4 0.8

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	35,00 mm
Larghezza B	32,50 mm
Altezza H	25,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Griglia forata Y1	20,0 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Angolo d'innesto W(E)	30,0 °
Corsa ago Z(NA)	3,0 mm
Filettatura G4	M4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001

1

Pinza di presa ad aghi SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	80,0 g
Posizione di installazione	BEL
Numero aghi	4
Diametro dell'ago	0,8 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SNG-M



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00001



Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00001

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00001

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00001