


Art.-Nr.: 10.01.29.00009



Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	24
Diámetro de aguja	1,2 mm
Función adicional	Recorrido variable
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	7,0 mm


SNG-D 24 1.2 V

La garra de agujas SNG-DL se suministra montado. El producto se compone de:

- Garra del tipo SNG-DL – disponible con agujas en diversos diámetros

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas

Accesorios disponibles: placa de fijación



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	176,00 mm
Anchura B	43,50 mm
Altura H	80,30 mm
Rosca G1	M5-HE
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Rosca G4	M4-HE

Datos de diseño SNG-D 24 1.2 V



Garra de agujas
SNG-D 24 1.2 V



Art.-Nr.: 10.01.29.00009



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	700,0 g
Posición de instalación	BEL
Número de agujas	24
Diámetro de aguja	1,2 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00009



Pedir accesorios de datos 10.01.29.00009

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00009

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-D 1.2	10.01.29.00100



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00009