


Préhenseur à aiguilles SNG-D 24 1.2 V



Art.-Nr.: 10.01.29.00009



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	24
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	Course variable
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm


SNG-D 24 1.2 V

Le préhenseur à aiguilles SNG-DL est livré monté. Le produit consiste en :

- Préhenseur de type SNG-DL - disponible en différents diamètres des aiguilles

Pièces de rechange disponibles : clavette à aiguilles

Accessoires disponibles : plaque de fixation



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	176,00 mm
Largeur B	43,50 mm
Hauteur H	80,30 mm
Filetage G1	M5-F
Espacement des trous Y1	20,0 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Filetage G4	M4-F

Données de construction SNG-D 24 1.2 V



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00009

1

Préhenseur à aiguilles SNG-D 24 1.2 V



Art.-Nr.: 10.01.29.00009



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	700,0 g
Position d'installation	BEL
Nombre d'aiguilles	24
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00009



Données de commande des accessoires 10.01.29.00009

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00009

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-D 1.2	10.01.29.00100



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00009