**Teknik veriler**

Attribute	Value
İğne sayısı	24
İğne çapı	1.2 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
İğne stroku Z(NA)	17.5 mm


SNG-DL 1.2 24

İğne tutucu SNG-DL monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SNG-DL tipi tutucu - çeşitli iğne çapları ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: iğne modülü

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	263.50 mm
Genişlik B	55.00 mm
Yükseklik H	117.00 mm
Dış G1	M5-F
Delik aralığı Y1	20.0 mm
Delik aralığı X1	20.0 mm
Dış G4	M4-F

Tasarım verileri SNG-DL 1.2 24

Art.-Nr.: 10.01.29.00011



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	1500.0 g
Kurulum konumu	BEL
İğne sayısı	24
İğne çapı	1.2 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00011

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00011

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00011

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-DL 1.2	10.01.29.00102

