


Pinza di presa ad aghi SNG-DL 1.2 24



Art.-Nr.: 10.01.29.00011



Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero aghi	24
Diametro dell'ago	1,2 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Corsa ago Z(NA)	17,5 mm


SNG-DL 1.2 24

La pinza di presa ad aghi SNG-DL viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Pinza di presa ad aghi del tipo SNG-DL – disponibile con diametro ago a scelta

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi

Accessori disponibili: piastra di fissaggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	263,50 mm
Larghezza B	55,00 mm
Altezza H	117,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Griglia forata Y1	20,0 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G4	M4-IG

Dati di costruzione SNG-DL 1.2 24



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00011

Pinza di presa ad aghi **SNG-DL 1.2 24**



Art.-Nr.: 10.01.29.00011



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1.500,0 g
Posizione di installazione	BEL
Numero aghi	24
Diametro dell'ago	1,2 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00011



Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00011

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00011

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-DL 1.2	10.01.29.00102



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00011