


Garra de agujas

SNG-DL 2.0 24



Art.-Nr.: 10.01.29.00012



Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	24
Diámetro de aguja	2,0 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	17,5 mm


SNG-DL 2.0 24

La garra de agujas SNG-DL se suministra montado. El producto se compone de:

- Garra del tipo SNG-DL – disponible con agujas en diversos diámetros

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas

Accesorios disponibles: placa de fijación



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	263,50 mm
Anchura B	55,00 mm
Altura H	117,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Rosca G4	M4-HE

Datos de diseño SNG-DL 2.0 24



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00012

Garra de agujas
SNG-DL 2.0 24



Art.-Nr.: 10.01.29.00012



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1.500,0 g
Posición de instalación	BEL
Número de agujas	24
Diámetro de aguja	2,0 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 10,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00012



Pedir accesorios de datos 10.01.29.00012

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00012

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-DL 2	10.01.29.00103



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00012