




BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	Garra de agujas
Longitud L	31,00 mm
Anchura B	34,00 mm
Altura H	11,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	31,00 mm
Anchura B	34,00 mm
Altura H2	7,50 mm
Altura H	11,50 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	11,5 mm
Altura H3	4,40 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm

Datos de diseño BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00093



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00093

Placa de fijación

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00093



Datos de pedido accesorios 10.01.29.00093

Typ		Número de artículo
Tornillo cilíndrico	SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ	20.01.02.00262



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00093