


Art.-Nr.: 10.01.29.00093



Données techniques

Attribut	Valeur
Construction de l'utilisation	Préhenseur à aiguilles
Longueur L	31,00 mm
Largeur B	34,00 mm
Hauteur H	11,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	31,00 mm
Largeur B	34,00 mm
Hauteur H2	7,50 mm
Hauteur H	11,50 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,5 mm
Hauteur H3	4,40 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm

Données de construction BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00093



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00093

Plaque de fixation

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00093



Données de commande des accessoires 10.01.29.00093

Typ		num
Vis à tête cylindrique,	SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ	20.01.02.00262



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00093