




SNG-V 10 1.2 V-7

İğne tutucu SNG-V monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: iğne modülü, kavrama yüzeyi

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL), tutucu sistemi (HTS)



Tasarım verileri SNG-V 10 1.2 V-7

Teknik veriler

Attribute	Value
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Ek fonksiyon	Değişken vuruş
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
İğne stroku Z(NA)	7.0 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	149.00 mm
Genişlik B	32.00 mm
Yükseklik H	56.00 mm
Diş G1	M5-F
Diş G2	G1/8"-F
Delik aralığı Y1	20.0 mm
Delik aralığı Y2	46.0 mm
Delik aralığı X1	20.0 mm
Delik aralığı X2	12.0 mm
Yerleştirme açısı W(E)	30.0 °

Art.-Nr.: 10.01.29.00176

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	265.0 g
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Ek fonksiyon	Değişken vuruş
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ailesi	SNG-V
Kurulum konumu	Herhangi bir

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00176**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00176**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Holder system	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
Holder system	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
Tutucu sistemi	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00176**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00176