

# Préhenseur à aiguilles SNG-V 10 1.2 V-7



Art.-Nr.: 10.01.29.00176



## Données techniques


Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	Course variable
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-7

Le préhenseur à aiguilles SNG-V est livré prêt au montage.

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, surface de préhension

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL), système de support (HTS)



Données de construction SNG-V 10 1.2 V-7

## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	149,00 mm
Largeur B	32,00 mm
Hauteur H	56,00 mm
Filetage G1	M5-F
Filetage G2	G1/8"-F
Espacement des trous Y1	20,0 mm
Espacement des trous Y2	46,0 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Espacement des trous X2	12,0 mm
Angle de piqûre W(E)	30,0 °



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00176)

1

# Préhenseur à aiguilles SNG-V 10 1.2 V-7



Art.-Nr.: 10.01.29.00176



## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	265,0 g
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	Course variable
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Famille de produits	SNG-V
Position d'installation	Tous



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.29.00176](http://www.schmalz.com/10.01.29.00176)



## Données de commande des accessoires 10.01.29.00176

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Système de support	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
Système de support	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
Système de support	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



## Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00176

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00176)