

Pinza di presa ad aghi SNG-V 10 1.2 V-7



Art.-Nr.: 10.01.29.00176



Dati tecnici


Attributo	Valore
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Corsa ago Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-7

La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa

Accessori disponibili: piastra di fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)



Dati di costruzione SNG-V 10 1.2 V-7

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	149,00 mm
Larghezza B	32,00 mm
Altezza H	56,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Griglia forata Y1	20,0 mm
Griglia forata Y2	46,0 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Griglia forata X2	12,0 mm
Angolo d'innesto W(E)	30,0 °



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00176

1

Art.-Nr.: 10.01.29.00176

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	265,0 g
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SNG-V
Posizione di installazione	Qualsiasi

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00176

**Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00176**

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Sistema di supporto	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
Sistema di supporto	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
Sistema di supporto	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00176**

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238

