

Art.-Nr.: 10.01.29.00361




SNG-AP 10 0.8 V 10

La garra de agujas SNG-AP se suministra montado. El producto se compone de:

- Garra del tipo SNG-AP – disponible con agujas en diversos diámetros y carreras de las agujas

Repuestos disponibles: cuña de agujas, cubierta

Accesorios disponibles: placa de fijación, sistema de soporte, set de reequipamiento, racor instantáneo acodada



Datos de diseño SNG-AP 10 0.8 V 10

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	0,8 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	10,0 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	22,00 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	35,00 mm
Altura H2	64,40 mm
Altura H	105,50 mm
Rosca G1	M5-HE
Cuadrícula de orificios Y1	29,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	29,0 mm
Ángulo de penetración W(E)	45,0 °
Carrera de las agujas Z(NA)	10,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.29.00361

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	225,0 g
Posición de instalación	BEL
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	0,8 mm
Función adicional	Recorrido variable
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 75 °C
Familia de productos	SNG-AP

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00361

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00361**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema de soporte	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema de soporte	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema de soporte	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Set de reequipamiento	SET SNG AP-Sensor	10.01.29.00400
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00361**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-AP/AE 10	10.01.29.00420
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10	10.01.29.00407


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00361