

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
İğne stroku Z(NA)	20.0 mm


SNG-AP 10 1.2 V 20

İğne tutucu SNG-AP monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- SNG-AP tipi tutucu - çeşitli iğne çapları ve strokları ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: iğne modülleri, bakım kapağı

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, tutucu sistemi, eklenti kiti sensörü (güçlendirme kiti), vidalı itme Bağlantı parçaları (fiş rakoru, dirsek)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	120.00 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H2	104.90 mm
Yükseklik H	160.02 mm
Dış G1	M5-F
Delik aralığı Y1	29.0 mm
Delik aralığı X1	29.0 mm
Yerleştirme açısı W(E)	45.0 °
İğne stroku Z(NA)	20.0 mm

Tasarım verileri SNG-AP 10 1.2 V 20

Art.-Nr.: 10.01.29.00362

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	400.0 g
Kurulum konumu	BEL
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Ek fonksiyon	Değişken vuruş
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 75 °C
Ürün ailesi	SNG-AP

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00362**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00362**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Holder system	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Holder system	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Tutucu sistemi	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Güçlendirme kiti	SET SNG AP-Sensor	10.01.29.00400
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00362**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20	10.01.29.00409
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-AP/AE 20	10.01.29.00421

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00362