


**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value           |
|----------------------------------------|-----------------|
| İğne sayısı                            | 10              |
| İğne çapı                              | 1.2 mm          |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| İğne stroku Z(NA)                      | 3.0 mm          |


SNG-AP 10 1.2 V 3

İğne tutucu SNG-AP monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- SNG-AP tipi tutucu - çeşitli iğne çapları ve strokları ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: iğne modülleri, bakım kapağı

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, tutucu sistemi, eklenti kiti sensörü (güçlendirme kiti), vidalı itme Bağlantı parçaları (fiş rakoru, dirsek)

**Tasarım verileri**

| Attribute              | Value    |
|------------------------|----------|
| Uzunluk L2             | 28.00 mm |
| Uzunluk L              | 65.00 mm |
| Genişlik B             | 35.00 mm |
| Yükseklik H2           | 46.10 mm |
| Yükseklik H            | 80.20 mm |
| Dış G1                 | M5-F     |
| Delik aralığı Y1       | 29.0 mm  |
| Delik aralığı X1       | 29.0 mm  |
| Yerleştirme açısı W(E) | 30.0 °   |
| İğne stroku Z(NA)      | 3.0 mm   |

Tasarım verileri SNG-AP 10 1.2 V 3

Art.-Nr.: 10.01.29.00377

**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value           |
|----------------------------------------|-----------------|
| Ağırlık                                | 190.0 g         |
| Kurulum konumu                         | BEL             |
| İğne sayısı                            | 10              |
| İğne çapı                              | 1.2 mm          |
| Ek fonksiyon                           | Değişken vuruş  |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı                      | 5 ... 75 °C     |
| Ürün ailesi                            | SNG-AP          |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.29.00377](http://www.schmalz.com/10.01.29.00377)**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00377**

| Typ                   |                               | Ürün numarası  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Montaj plakası        | BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG | 10.01.29.00403 |
| Holder system         | HTS-A2 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00622 |
| Holder system         | HTS-A3 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00619 |
| Tutucu sistemi        | HPS-SNG 2M6 AP/AE OP          | 10.01.29.00666 |
| Güçlendirme kiti      | SET SNG AP-Sensor             | 10.01.29.00400 |
| Tapa rakoru, dirsek   | STV-W M5-AG 6                 | 10.08.02.00296 |
| Otomatik rakor, düz   | STV-GE M5-AG 6                | 10.08.02.00201 |
| Vakum hortumu (metre) | VSL 6-4 PU MI-TR              | 10.07.09.00002 |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00377**

| Typ                          |                        | Ürün numarası  |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| Yedek parça iğne tutucu seti | ERS SNG-AP/AE 10 1.2 3 | 10.01.29.00406 |
| Yedek parça iğne tutucu seti | ERS SNG-AP/AE 3        | 10.01.29.00419 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00377](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00377)