



SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Teknik veriler


Attribute	Value
İletişim	IO-Link
İğne sayısı	10
İğne çapı	0.8 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
İğne stroku Z(NA)	3.0 mm

İğne tutucu SNGi-AE monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- SNGi-AE tipi tutucu - çeşitli iğne çapları ve strokları ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: iğne modülleri, bakım kapağı

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, tutucu sistemi, bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı



Tasarım verileri SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	80.00 mm
Uzunluk L2	28.00 mm
Uzunluk L	65.00 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H2	41.70 mm
Yükseklik H	140.20 mm
Diş G1	M5-F
Diş G2	M12x1-M
Yükseklik H3	86.20 mm
Delik aralığı X1	29.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.29.00390

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 53
Akım tüketimi	900.00 mA
Ağırlık	500.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
İğne sayısı	10
İğne çapı	0.8 mm
Ek fonksiyon	Değişken vuruş
Çalışma sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ailesi	SNGi-AE

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00390**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00390**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Distribütör	ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.04336
Montaj plakası	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Holder system	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Holder system	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00390**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-AP/AE 10 0.8 3	10.01.29.00405
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-AP/AE 3	10.01.29.00419

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00390