




SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

İğne tutucu SNGi-AE monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- SNGi-AE tipi tutucu - çeşitli iğne çapları ve strokları ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: iğne modülleri, bakım kapağı

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, tutucu sistemi, bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı



Tasarım verileri SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Teknik veriler

Attribute	Value
İletişim	IO-Link (Sınıf B)
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
İğne stroku Z(NA)	20.0 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	107.50 mm
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	120.00 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H2	78.20 mm
Yükseklik H	178.00 mm
Diş G1	M5-F
Diş G2	M12x1-M
Yükseklik H3	121.00 mm
Delik aralığı X1	29.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.29.00393



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 53
Akım tüketimi	900.00 mA
Ağırlık	600.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Ek fonksiyon	Değişken vuruş
Çalışma sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ailesi	SNGi-AE



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00393

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00393

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Distribütör	ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
Montaj plakası	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Holder system	HTS-A2 SNG AP/AE OP
Holder system	HTS-A3 SNG AP/AE OP



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00393

Typ	Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-AP/AE 20

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00393