

Art.-Nr.: 10.01.29.00393

**Données techniques**

| Attribut                                      | Valeur            |
|---|-------------------|
| Communication                                 | IO-Link (Class B) |
| Nombre d'aiguilles                            | 10                |
| Diamètre des aiguilles                        | 1,2 mm            |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar               |
| Course des aiguilles Z(NA)                    | 20,0 mm           |


SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Le préhenseur à aiguilles SNGi-AE est livré prêt au montage. Le produit consiste en :

- Préhenseur de type SNGi-AE - disponible en différents diamètres des aiguilles et courses des aiguilles

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape

Accessoires disponibles : système de support, plaque de fixation, câble de raccordement, répartiteur de branchement



Données de construction SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

**Données de construction**

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1             | 107,50 mm |
| Longueur L2             | 22,00 mm  |
| Longueur L              | 120,00 mm |
| Largeur B               | 35,00 mm  |
| Hauteur H2              | 78,20 mm  |
| Hauteur H               | 178,00 mm |
| Filetage G1             | M5-F      |
| Filetage G2             | M12x1-M   |
| Hauteur H3              | 121,00 mm |
| Espacement des trous X1 | 29,0 mm   |



# Préhenseur à aiguilles SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL



Art.-Nr.: 10.01.29.00393



## Données techniques

| Attribut                | Valeur          |
|-------------------------|-----------------|
| Type de protection IP   | IP 53           |
| Consommation de courant | 900,00 mA       |
| Poids propre            | 600,0 g         |
| Tension DC              | 24 V - DC       |
| Nombre d'aiguilles      | 10              |
| Diamètre des aiguilles  | 1,2 mm          |
| Fonction supplémentaire | Course variable |
| Température de travail  | 5 ... 50 °C     |
| Famille de produits     | SNGI-AE         |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.29.00393](http://www.schmalz.com/10.01.29.00393)



## Données de commande des accessoires 10.01.29.00393

| Typ                        |                               | num            |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Câble de raccordement      | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5      | 21.04.05.00158 |
| Câble de raccordement      | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5      | 21.04.05.00211 |
| Câble de raccordement      | ASK B-M12-5 5000 K-5P         | 21.04.05.00080 |
| Répartiteur de branchement | ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4  | 10.02.02.04336 |
| Plaque de fixation         | BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG | 10.01.29.00403 |
| Système de support         | HTS-A2 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00622 |
| Système de support         | HTS-A3 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00619 |



## Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00393

| Typ                                  |                         | num            |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Jeu d pièces d rech pince d'aiguille | ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20 | 10.01.29.00409 |
| Jeu d pièces d rech pince d'aiguille | ERS SNG-AP/AE 20        | 10.01.29.00421 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00393](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00393)