



## Dati tecnici

| Attributo   | Valore            |
|---|-------------------|
| Comunicazione                                     | IO-Link (Class B) |
| Numero aghi                                       | 10                |
| Diametro dell'ago                                 | 1,2 mm            |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar               |
| Corsa ago Z(NA)                                   | 10,0 mm           |


SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

La pinza di presa ad aghi SNGi-AE viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Pinza di presa ad aghi del tipo SNGi-AE – disponibile in diversi diametri ago et corsa ago

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, copertura

Accessori disponibili: sistema di supporto, piastra di fissaggio, cavo di connessione, distributore di collegamento



## Dati di costruzione

| Attributo         | Valore    |
|-------------------|-----------|
| Lunghezza L1      | 87,50 mm  |
| Lunghezza L2      | 22,00 mm  |
| Lunghezza L       | 80,00 mm  |
| Larghezza B       | 35,00 mm  |
| Altezza H2        | 51,50 mm  |
| Altezza H         | 151,50 mm |
| Filettatura G1    | M5-IG     |
| Filettatura G2    | M12x1-AG  |
| Altezza H3        | 94,50 mm  |
| Griglia forata X1 | 29,0 mm   |

Dati di costruzione SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Pinza di presa ad aghi  
**SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL**



Art.-Nr.: 10.01.29.00396



### Dati tecnici

| Attributo                | Valore          |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo di protezione IP    | IP 53           |
| Consumo di corrente      | 900,00 mA       |
| Peso                     | 515,0 g         |
| Tensione DC              | 24 V - DC       |
| Numero aghi              | 10              |
| Diametro dell'ago        | 1,2 mm          |
| Funzione supplementare   | Corsa variabile |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 50 °C     |
| Famiglia di prodotti     | SNGI-AE         |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.29.00396](http://www.schmalz.com/10.01.29.00396)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00396

| Typ                          |                               | codice articolo |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5      | 21.04.05.00158  |
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5      | 21.04.05.00211  |
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 5000 K-5P         | 21.04.05.00080  |
| Distributore di collegamento | ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4  | 10.02.02.04336  |
| Piastra di fissaggio         | BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG | 10.01.29.00403  |
| Sistema di supporto          | HTS-A2 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00622  |
| Sistema di supporto          | HTS-A3 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00619  |



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00396

| Typ                                 |                         | codice articolo |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi | ERS SNG-AP/AE 10        | 10.01.29.00420  |
| Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi | ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10 | 10.01.29.00408  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00396](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00396)