



Art.-Nr.: 10.01.29.00403

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Diseño de aplicación	Garra de agujas
Longitud L	38,00 mm
Anchura B	15,00 mm
Altura H	11,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L2	20,00 mm
Longitud L	38,00 mm
Anchura B	15,00 mm
Altura H2	5,00 mm
Altura H	11,50 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	11,5 mm
Cuadrícula de orificios X1	29,0 mm

Datos de diseño BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	14,20 g


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00403

Placa de fijación

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00403



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00403



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00403