



Art.-Nr.: 10.01.29.00403



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Design di utilizzo	Pinze di presa ad aghi
Lunghezza L	38,00 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H	11,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	20,00 mm
Lunghezza L	38,00 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H2	5,00 mm
Altezza H	11,50 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,5 mm
Griglia forata X1	29,0 mm

Dati di costruzione BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	14,2 g



Piastra di fissaggio

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00403



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00403



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00403