



Art.-Nr.: 10.01.29.00403



Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Construction de l'utilisation	Préhenseur à aiguilles
Longueur L	38,00 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H	11,50 mm
Filetage G1	G 1/4"-F

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	20,00 mm
Longueur L	38,00 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H2	5,00 mm
Hauteur H	11,50 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G 1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,5 mm
Espacement des trous X1	29,0 mm

Données de construction BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	14,2 g



Plaque de fixation

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00403



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00403



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00403