


Art.-Nr.: 10.01.29.00428

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	Course var, temp. élevée
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Le préhenseur à aiguilles SNG-V est livré prêt au montage.

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, surface de préhension

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL), système de support (HTS)



Données de construction SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	149,00 mm
Largeur B	32,00 mm
Hauteur H	56,00 mm
Filetage G1	M5-F
Filetage G2	G1/8"-F
Espacement des trous Y1	20,0 mm
Espacement des trous Y2	29,0 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Angle de piqure W(E)	30,0 °
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm



Préhenseur à aiguilles

SNG-V 10 1.2 V-HT-7



Art.-Nr.: 10.01.29.00428



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	255,0 g
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	Course var, temp. élevée
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Température de travail	5 ... 150 °C
Famille de produits	SNG-V
Position d'installation	Tous



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00428



Données de commande des accessoires 10.01.29.00428

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Système de support	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Système de support	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Système de support	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Plaque de fixation	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157



Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00428

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-V-HT 1.2	10.01.29.00464
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-V-HT	10.01.29.00485



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00428