


Garra de agujas

SNG-V 10 1.2 V-HT-7



Art.-Nr.: 10.01.29.00428



Datos técnicos


Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,2 mm
Función adicional	Recorr. var, alta temperatura
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa

Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	149,00 mm
Anchura B	32,00 mm
Altura H	56,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Rosca G2	G1/8"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios Y2	29,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Ángulo de penetración W(E)	30,0 °
Carrera de las agujas Z(NA)	7,0 mm

Datos de diseño SNG-V 10 1.2 V-HT-7



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00428

Art.-Nr.: 10.01.29.00428

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	255,0 g
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,2 mm
Función adicional	Recorr. var, alta temperatura
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 150 °C
Familia de productos	SNG-V
Posición de instalación	Cualquier

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00428

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00428**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema de soporte	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema de soporte	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema de soporte	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Placa de fijación	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00428**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V-HT 1.2	10.01.29.00464
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V-HT	10.01.29.00485


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00428