

Dati tecnici


Attributo	Valore
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Funzione supplementare	Corsa var, alta temperatura
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Corsa ago Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa

Accessori disponibili: piastra di fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	149,00 mm
Larghezza B	32,00 mm
Altezza H	56,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Griglia forata Y1	20,0 mm
Griglia forata Y2	29,0 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Angolo d'innesto W(E)	30,0 °
Corsa ago Z(NA)	7,0 mm

Dati di costruzione SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Art.-Nr.: 10.01.29.00428

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	255,0 g
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Funzione supplementare	Corsa var, alta temperatura
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 150 °C
Famiglia di prodotti	SNG-V
Posizione di installazione	Qualsiasi

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00428**Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00428**

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema di supporto	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema di supporto	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema di supporto	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Piastra di fissaggio	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00428**

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V-HT 1.2	10.01.29.00464
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V-HT	10.01.29.00485

