


Garra de agujas

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS



Art.-Nr.: 10.01.29.00481



Datos técnicos


Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,2 mm
Función adicional	SBS y 4 agujas de posicionam.
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Diámetro exterior D	100,00 mm
Forma	Caudal standard
Carrera de las agujas Z(NA)	7,0 mm

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

La garra de agujas SNG-BV se suministra como un componente listo para conectar.

Repuestos disponibles: cuña de agujas (juego de epuesto garra de aguja ERS-SET), superficie de fricción

Accesorios disponibles: placa de montaje (BEF-PL)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	149,00 mm
Anchura B	100,00 mm
Altura H2	29,70 mm
Altura H	56,00 mm
Diámetro exterior D	100,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Rosca G2	G1/8"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Ángulo de penetración W(E)	30,0 °

Datos de diseño SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00481

Art.-Nr.: 10.01.29.00481

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,2 mm
Familia de productos	SNG-BV

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00481

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00481**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00481**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00481