

Art.-Nr.: 10.01.29.00481

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	SBS et 4 aiguilles de pos.
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Diamètre extérieur D	100,00 mm
Forme	Standard Flow
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Le préhenseur à aiguilles SNG-BV est livré comme composant prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Logement d'aiguille (kit de pièces de rechange du préhenseur à aiguilles ERS-SET), surface de friction

Accessoires disponibles : Plaque de fixation (BEF-PL)



Données de construction SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	149,00 mm
Largeur B	100,00 mm
Hauteur H2	29,70 mm
Hauteur H	56,00 mm
Diamètre extérieur D	100,00 mm
Filetage G1	M5-F
Filetage G2	G1/8"-F
Espacement des trous Y1	20,0 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Angle de piqûre W(E)	30,0 °



Art.-Nr.: 10.01.29.00481

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Famille de produits	SNG-BV

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00481

**Données de commande des accessoires 10.01.29.00481**

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00481**

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593

