

Art.-Nr.: 10.01.29.00481



Dati tecnici


Attributo	Valore
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Funzione supplementare	SBS e 4 aghi die posizionam.
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Diametro esterno D	100,00 mm
Forma	Flusso normale
Corsa ago Z(NA)	7,0 mm

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

La pinza di presa ad aghi SNG-BV viene fornita come componente pronto per il collegamento.

Parti di ricambio disponibili: porta aghi (set di ricambi pinza di presa ad aghi ERS-SET), superficie di attrito

Accessori disponibili: piastra di montaggio (BEF-PL)



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	149,00 mm
Larghezza B	100,00 mm
Altezza H2	29,70 mm
Altezza H	56,00 mm
Diametro esterno D	100,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Griglia forata Y1	20,0 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Angolo d'innesto W(E)	30,0 °

Dati di costruzione SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Art.-Nr.: 10.01.29.00481

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Famiglia di prodotti	SNG-BV

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00481**Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00481**

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00481**

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593

