**Teknik veriler**


Attribute	Value
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Ek fonksiyon	Değişken vuruş
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Dış çap D	100.00 mm
Şekil	Standart Akış
İğne stroku Z(NA)	7.0 mm

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

İğne tutucu SNG-BV bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: iğne tutucu (iğne tutucu ERS-SET yedek parça seti), sürtünme yüzeyi

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	149.00 mm
Genişlik B	100.00 mm
Yükseklik H2	29.70 mm
Yükseklik H	56.00 mm
Dış çap D	100.00 mm
Dış G1	M5-F
Dış G2	G1/8"-F
Delik aralığı Y1	20.0 mm
Delik aralığı X1	20.0 mm
Yerleştirme açısı W(E)	30.0 °

Tasarım verileri SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS



Art.-Nr.: 10.01.29.00481

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.2 mm
Ürün ailesi	SNG-BV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00481**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00481**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00481**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00481