


Garra de agujas
SNG-V 6 0.8 V-S-5



Art.-Nr.: 10.01.29.00555



Datos técnicos


Atributo	Valor
Número de agujas	6
Diámetro de aguja	0,8 mm
Función adicional	Recorrido variable
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	5,0 mm

SNG-V 6 0.8 V-S-5

La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa

Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	115,00 mm
Anchura B	15,00 mm
Altura H	39,80 mm
Rosca G1	M5-HE
Cuadrícula de orificios X1	29,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	29,0 mm
Ángulo de penetración W(E)	30,0 °
Carrera de las agujas Z(NA)	5,0 mm
Rosca G4	M5-HE
Rosca G3	M5-HE

Datos de diseño SNG-V 6 0.8 V-S-5



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00555

Art.-Nr.: 10.01.29.00555

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	85,0 g
Número de agujas	6
Diámetro de aguja	0,8 mm
Función adicional	Recorrido variable
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Familia de productos	SNG-V
Posición de instalación	Cualquier

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00555

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00555**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema de soporte	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema de soporte	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema de soporte	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00555**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V 6 0.8 5	10.01.29.00556

