**Teknik veriler**


Attribute	Value
İğne sayısı	6
İğne çapı	1.5 mm
Ek fonksiyon	Değişken strok, yüksek kuvvet
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
İğne stroku Z(NA)	25.0 mm

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

İğne tutucu SNG-V monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: iğne modülü, kavrama yüzeyi

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL), tutucu sistemi (HTS)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	229.00 mm
Genişlik B2	10.00 mm
Genişlik B	48.00 mm
Yükseklik H1	111.60 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	87.20 mm
İç çap d1	11.0 mm
İç çap d	6.60 mm
Diş G1	M5-F
Diş G2	G1/8"-F

Tasarım verileri SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Art.-Nr.: 10.01.29.00568

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	1140.0 g
İğne sayısı	6
İğne çapı	1.5 mm
Ek fonksiyon	Değişken strok, yüksek kuvvet
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ailesi	SNG-V
Kurulum konumu	Herhangi bir

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00568**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00568**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Holder system	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Holder system	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Tutucu sistemi	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00568**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-V-HP 6 1.5 25	10.01.29.00576

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.29.00568**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-V-HP 6 1.5 25	10.01.29.00577

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00568