




SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

İğne tutucu SNG-V monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: iğne modülü, kavrama yüzeyi

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL), tutucu sistemi (HTS)



Tasarım verileri SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Teknik veriler

Attribute	Value
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.5 mm
Ek fonksiyon	Var. strok, orta delik
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
İğne stroku Z(NA)	7.0 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	167.00 mm
Genişlik B	37.00 mm
Yükseklik H	56.00 mm
Diş G1	M5-F
Delik boyutu d3	10.5 mm
Delik aralığı Y1	20.0 mm
Delik aralığı Y2	29.0 mm
Delik aralığı X1	20.0 mm
Yerleştirme açısı W(E)	30.0 °
İğne stroku Z(NA)	7.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.29.00600

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	289.0 g
İğne sayısı	10
İğne çapı	1.5 mm
Ek fonksiyon	Var. strok, orta delik
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ailesi	SNG-V
Kurulum konumu	Herhangi bir

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.29.00600**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.29.00600**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Montaj plakası	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Holder system	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Holder system	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Tutucu sistemi	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.29.00600**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00612
Yedek parça iğne tutucu seti	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00613

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00600