

Art.-Nr.: 10.01.29.00600



Datos técnicos


Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,5 mm
Función adicional	Recorrido var, agujero central
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa

Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)



Datos de diseño SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	167,00 mm
Anchura B	37,00 mm
Altura H	56,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Tamaño del orificio d3	10,5 mm
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios Y2	29,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Ángulo de penetración W(E)	30,0 °
Carrera de las agujas Z(NA)	7,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.29.00600

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	289,0 g
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,5 mm
Función adicional	Recorrido var, agujero central
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Familia de productos	SNG-V
Posición de instalación	Cualquier

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00600

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00600**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Placa de fijación	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Sistema de soporte	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema de soporte	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema de soporte	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00600**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00612
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00613

