

Art.-Nr.: 10.01.29.00600




SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Le préhenseur à aiguilles SNG-V est livré prêt au montage.

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, surface de préhension

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL), système de support (HTS)



Données de construction SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,5 mm
Fonction supplémentaire	Course var., trou central
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	167,00 mm
Largeur B	37,00 mm
Hauteur H	56,00 mm
Filetage G1	M5-F
Taille du trou d3	10,5 mm
Espacement des trous Y1	20,0 mm
Espacement des trous Y2	29,0 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Angle de piqûre W(E)	30,0 °
Course des aiguilles Z(NA)	7,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.29.00600

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	289,0 g
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,5 mm
Fonction supplémentaire	Course var., trou central
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Famille de produits	SNG-V
Position d'installation	Tous

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00600

**Données de commande des accessoires 10.01.29.00600**

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Plaque de fixation	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Système de support	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Système de support	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Système de support	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00600**

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00612
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00613

