




FLAN-PL 55x7.5-AB1

Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L	7,50 mm
Diamètre extérieur D	55,00 mm
Taille	AB1



Données de construction FLAN-PL 55x7.5-AB1

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	9,50 mm
Longueur L2	2,00 mm
Longueur L	7,50 mm
Diamètre extérieur D2	14,0 mm
Diamètre extérieur D	55,00 mm
Diamètre intérieur d1	4,3 mm
Diamètre intérieur d	10,00 mm
Filetage G2	M4-F
Dmk	20,0 mm
Diamètre primitif D mk1	46,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	36,0 g
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar

Embase (ronde)

FLAN-PL 55x7.5-AB1



Art.-Nr.: 10.01.30.00015



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.00015



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00015