




FLAN-PL 63x10.5-AD1

Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	10,50 mm
Diámetro exterior D	63,00 mm
Tamaño	AD1



Datos de diseño FLAN-PL 63x10.5-AD1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	13,50 mm
Longitud L2	3,00 mm
Longitud L	10,50 mm
Diámetro exterior D2	41,1 mm
Diámetro exterior D	63,00 mm
Diámetro interior d1	6,6 mm
Diámetro interior d	25,00 mm
Rosca G2	M4-HE
Dmk	46,0 mm
Longitud L3	3,00 mm
Diámetro de paso D mk1	50,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	57,50 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar

Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 63x10.5-AD1



Art.-Nr.: 10.01.30.00016



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00016