




HTR-UNI SWGm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	Garra para obleas
Longitud L	30,90 mm
Anchura B	14,00 mm
Conexión de rail transversal	Soporte universal



Datos de diseño HTR-UNI SWGm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	30,90 mm
Anchura B2	11,00 mm
Anchura B	14,00 mm
Altura H2	3,60 mm
Altura H	8,00 mm
Diámetro interior d	1,60 mm
Rosca G4	M4-MA



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	8,20 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar



Art.-Nr.: 10.01.30.00117



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00117



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00117