



Art.-Nr.: 10.01.30.00121



SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	Garra para obleas
Longitud L	32,00 mm
Anchura B	15,00 mm



Datos de diseño SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	32,00 mm
Anchura B2	11,00 mm
Anchura B	15,00 mm
Altura H	35,00 mm
d2	4,1 mm
Diámetro interior d	4,00 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	9,0 mm
Recorrido Z	3,00 mm
Rosca G4	M4-MA

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	10,40 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar



Módulo de aspiración / absorción

SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm



Art.-Nr.: 10.01.30.00121



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00121