

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00138



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Polyetheretherketon
Performans sınıfı	E100
Uzunluk L	146.00 mm
Genişlik B	146.00 mm
Yükseklik H	65.00 mm
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme fonksiyonu
Şekil	Yanal egzoz havası
Ejektör sayısı	1


SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Wafer tutucu SWGm monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SWGm tipi wafer tutucu - çeşitli boyutlarda, eksenel veya yanal egzozlu olarak mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: emiş alanı

Mevcut aksesuarlar: atık havanın tahliyesi için bileşen, tutucu sistemi, vakum/vakum modülü, floating vantuz modülü, egzoz kanalı, solenoid valfler, flanş plakası



Tasarım verileri SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	146.00 mm
Genişlik B	146.00 mm
Yükseklik H2	10.50 mm
Yükseklik H	65.00 mm
İç çap d1	4.0 mm
d2	14.0 mm
İç çap d	6.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	M4-F
Delik aralığı X1	46.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.30.00138




Teknik veriler


Attribute	Value
Ağırlık	300.0 g
Boyut	6.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 75 °C
Hava tüketimi	60 ... 120 l/min
Hava tüketimi [m³/h]	m³/h
Vakum debisi	160 ... 235 l/min
Vakum debisi [m³/h]	m³/h
Tutma kuvveti	12 ... 43 N
Şekil	Yanal egzoz havası
Ürün ailesi	SWGm




Art.-Nr.: 10.01.30.00138

**Performans verileri**


Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum




Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı




Hava tüketimi



Tutma kuvveti



Çeşitli çalışma basınçlarında serbest gürültü seviyesi



Gürültü seviyesi çeşitli çalışma basınçlarında tutulan iş parçası



Art.-Nr.: 10.01.30.00138

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm	22.00	35.00	44.00	53.00	65.00

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65	160.00	180.00	200.00	220.00	235.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40	190.00	240.00	280.00	315.00	350.00

**Hava tüketimi**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm	60.00	77.00	90.00	108.00	120.00

**Tutma kuvveti**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5 115x115x65	10.00	16.00	24.00	30.00	35.00
SWGm-6 146x146x65	12.00	19.00	26.00	35.00	43.00

**Çeşitli çalışma basınçlarında serbest gürültü seviyesi**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65	72.00	75.00	78.00	80.00	82.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40	66.00	71.00	74.50	77.00	79.00



SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00138



Gürültü seviyesi çeşitli çalışma basınçlarında tutulan iş parçası

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65	63.00	68.00	72.00	75.00	77.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40	67.00	70.00	73.00	76.00	78.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00138



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00138

Typ	Ürün numarası
Tutucu sistemi	HTR-UNI SWGm 10.01.30.00117
Tutucu sistemi	HTR M8x1-IG SWGm 10.01.30.00118
Tutucu sistemi	HTR M12x1-IG SWGm 10.01.30.00119
Vakum-/ Absorpsiyon modülü	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm 10.01.30.00121
Floating vantuz modülü	SBSm 14 90-3 4/2 0 10.01.01.12912
Solenoid valf basıncı	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P 10.05.01.00288
Solenoid valf basıncı	EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P 10.05.01.00289
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1 10.01.30.00016
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI 10.01.30.00017
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 80x12-ST1 10.01.30.00167
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x9.5-JP1 10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-EL1 10.01.30.00208
Egzoz havası seti	ABL-SET 14 SWG/SCG 10.01.30.00059
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-AB1 10.01.30.00015



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.00138

Typ	Ürün numarası
Vakum alanı	SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK 10.01.30.00126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00138