





FLAN-PL 80x12-ST1

Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	12,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Tamaño	ST1



Datos de diseño FLAN-PL 80x12-ST1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	15,00 mm
Longitud L2	3,00 mm
Longitud L	12,00 mm
Diámetro exterior D2	50,0 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d_1	6,6 mm
Diámetro interior d	28,00 mm
Rosca G2	M4-HE
Dmk	46,0 mm
Longitud L3	3,00 mm
Diámetro de paso D mk1	63,0 mm
D3	55,0 mm
Rosca G3	M6-HE

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	153,00 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar



Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 80x12-ST1



Art.-Nr.: 10.01.30.00167



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00167



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00167